



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PHS-3X-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Тройной литой микропрофиль для 3 светодиодных лент, линеек.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Крепление к гипсокартону пружинами PHS-3X или установка в профиль-держатель PHS-3X-BASE на клипсы.
- Матовый и прозрачный варианты экрана из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых линий.
- Для использования внутри помещений.
- Для любых 3 светодиодных лент шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	013209
Модель	PHS-3X-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×59.6×8.9 мм
Ширина площадки для лент	13.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	36 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

- I  Профиль
 IV  Светодиодная лента
VI  Клипса
- II  Экран
 V  Профиль-держатель
VII  Заглушка 2
- III  Заглушка 1


- 1** / Закрепите профиль-держатель V на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабелей питания светодиодных лент.




- 2** / Вставьте клипсы VI в профиль-держатель V.



- 3** / Установите 3 светодиодные ленты IV в профиль I. Затем установите экраны II.



- 4** / Установите профиль I в профиль-держатель V до щелчка и подключите светодиодные ленты IV, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Установите заглушку 2 VII на профиль-держатель V и заглушку 1 III на профиль I.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



013292
Матовый для PHS

Экран



013295
Прозрачный для PHS

Экран



021742
CLEAR-B прозрачный для PHS

Экран



013293
F прозрачный для PHS

Профиль-держатель



019869
PHS-3X-BASE-H4.3-2000 ANOD

Профиль-держатель



019870
PHS-3X-BASE-H7.8-2000 ANOD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



019875
Светонепроницаемая PHS-3X

Заглушка




013991
Глухая для PHS-3X

Проушина



025468
RING-ZD-SET

Держатель



016028
Пружинный для PDS, MIC, PHS-A